



14170002

Wip met opdruk "0" en lens, berker Arsys, wit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	70 mm
Diepte	25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor meerpelige wipschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja