



WXP2522

**Plaque gallery 2 postes verticale 57mm latté**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	2
Nombre de modules	4

**Matière**

Couleur	Latté
Code RAL	1019
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC) Bois

**Dimensions**

Hauteur	145 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	9,30 mm
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	2

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----