



WXP2522

Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm latté

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	4

Materiaal

Kleur	Latte
RAL-kleur	1019
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC) Hout

Afmetingen

Hoogte	145 mm
Breedte	92 mm
Diepte	9,30 mm
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	2

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----