



WXP2522

Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 57mm, latté

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Latté
RAL kod	1019
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC) Drvo

Dimenzije

Visina	145 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----