




WXP2514

### Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm latté

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 4 |
| Nombre de modules | 8 |

##### Matière

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Couleur  | Latté                      |
| Code RAL | 1019                       |
| Finition | Mat                        |
| Matériau | Polycarbonate (PC)<br>Bois |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 88 mm   |
| Largeur    | 305 mm  |
| Profondeur | 9,30 mm |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Position de montage/connexion | Horizontal |
|-------------------------------|------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|