



WXP2512

Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm latté

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de postes | 2 |
| Nombre de modules | 4 |

Matières

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Couleur | Latté |
| Code RAL | 1019 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Polycarbonate (PC) Bois |

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 163 mm |
| Profondeur | 9,30 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale |
|-------------------------------|-------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|