



TG551A



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Συνδεσιμότητα**

Συνδεδεμένο Ναι

**Τροφοδοσία**

Τάση τροφοδοσίας Μπαταρία λιθίου 6 V

**Συνδεσιμότητα**

Προαιρετική ασύρματη σύνδεση Όχι

Είδος σύνδεσης Ασύρματο

**Εξοπλισμός**

Ένταση ήχου 85 dB

**Διαστάσεις**

Διάμετρος 116 mm

Ύψος 49 mm

**Μπαταρία**

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 10 χρόνια - μη αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP22

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 65 °C