



15771909

**Bilanciere avvitabile con lente e serigrafia "0" S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Bianco polare  
Codice RAL 9010  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 54,90 mm  
Larghezza 55,70 mm  
Profondità 22 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK05

**Testo**

Stampa Con stampa "0"  
Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
Custodia Con tappo di copertura per il montaggio a vite  
Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

**Adatto per**

S.x/B.x