



15771909

S.1/B.x - tec."O" aparaf. c/vis., brc mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	54,90 mm
Largura	55,70 mm
Profundidade	22 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Textos

Impressão	Com gravação "O"
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Illuminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Tampa	Com bucha na tampa para colocação de parafuso
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Adequado para

Berker S.x/B.x