



TG551A



**Czujnik ciepła i dymu radiowy zasilany bateryjnie, biały**

**Właściwości techniczne**

**Łączność**

Możliwość łączenia Tak

**Zasilanie**

Napięcie zasilania Bateria litowa 6 V

**Łączność**

Opcjonalne połączenie radiowe Nie

Typ połączenia Radiodbiornik

**Sprzęt**

Głośność sygnalizatora akustycznego 85 dB

**Wymiary**

Średnica 116 mm

Wysokość 49 mm

**Bateria (akumulator)**

Żywotność baterii 10 lat niewymienna bateria litowa

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP22

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 65 °C