




WXP2508

#### GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ENIAIO LATTE

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων          | 8 |

###### Υλικά

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Χρώμα                | Latte                      |
| Κωδικός RAL          | 1019                       |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                        |
| Υλικό                | πολυανθρακικό (PC)<br>Ξύλο |

###### Διαστάσεις

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ύψος                      | 88 mm   |
| Πλάτος                    | 235 mm  |
| Βάθος                     | 9,30 mm |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 1       |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1       |

###### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

###### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |

###### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|