



10152214

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	5
Αριθμός στοιχείων	5

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	365,20 mm
Πλάτος	81,20 mm
Βάθος	9,90 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικκίτρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι