




10152214

**Ram 5-fack, R.3, Rostfritt stål, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 5 |
| Antal moduler | 5 |

**Material**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Färg         | Rostfritt stål           |
| RAL-kod      | 9022                     |
| Ytbehandling | Matt                     |
| Material     | Metall<br>Rostfritt stål |
| Behandling   | Obehandlad               |

**Dimensioner**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Höjd                       | 365,20 mm |
| Bredd                      | 81,20 mm  |
| Djup                       | 9,90 mm   |
| Antal horisontella enheter | 5         |
| Antal vertikala fack       | 5         |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |