



LF6023089016



#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 61 mm  |
| Bredd | 230 mm |

##### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

##### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Material

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Material   | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) |
| Behandling | Obehandlad                            |
| Färg       | Trafikvit                             |
| RAL-kod    | 9016                                  |

##### Säkerhet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

##### Lämplig för

LF 60x230

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

