




TXA306



Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Architektura

Sběrníkový systém	EIB
-------------------	-----

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	6
------------------------	---

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ne
S řízením systému HVAC	Ne

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Osvětlení

Ovládání LED	Ne
--------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Napětí

Vstupní napětí	24 - 230 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	AC/DC

Rozměry

Délka	70 mm
Výška	90 mm
Hloubka	60 mm

Texty

Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
---------------	------------------------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----