



TXA304



**Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Podporovaný režim nastavení | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

**Architektura**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sběrníkový systém | KNX |
|-------------------|-----|

**Elektrický proud**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet vstupních obvodů | 4 |
|------------------------|---|

**Konektivita**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Se sběrníkovým systémem KNX RF | Ne |
|--------------------------------|----|

**Vybavení**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vyžaduje externí signální napětí | Ne |
| Obousměrné rádiové frekvence     | Ne |
| S baterií                        | Ne |
| S řízením systému HVAC           | Ne |

**Instalace, montáž**

|        |           |
|--------|-----------|
| Montáž | Lišta DIN |
|--------|-----------|

**Osvětlení**

|              |    |
|--------------|----|
| Ovládání LED | Ne |
|--------------|----|

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Barva    | Světle šedá |
| Kód RAL  | 7035        |

**Bezpečnost**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

**Podmínky použití**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Provozní teplota | 0 - 45 °C |
|------------------|-----------|

**Napětí**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Vstupní napětí               | 230 - 230 V |
| Provozní napětí nad sběrnici | 21 - 32 V   |
| Typ napájecího napětí        | AC          |

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| Délka   | 71 mm   |
| Výška   | 90 mm   |
| Hloubka | 62,5 mm |

**Texty**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Typ připojení | Se zásuvnými svorkami QuickConnect |
|---------------|------------------------------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|