




HIB412M

Invers. motorizado 4P 125A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	100 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	82000 W
--	---------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Não
Adequado para caixa de distribuição	Sim

Instalação, montagem

Montagem	Platine de fixação
----------	--------------------