



47397003

Zásuvka SCHUKO, K.5, alu mat, lak.

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený  
Lakované

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ano

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

##### Identifikace

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

---

**Vhodné pro**

K.x

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS

Ano