




TXA310



Binarni ulaz, 10-struki, 230V, KNX

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem	EIB
------------	-----

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	10
-------------------------------	----

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon	Ne
------------------------------------	----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
Sa baterijom	Ne
Sa kontrolom HVAC	Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Rasvjeta

LED kontrola	Ne
--------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------

Napon

Ulazni napon	230 - 230 V
Radni napon preko busa	21 - 32 V
Vrsta napajanja	AC

Dimenzije

Dužina	70 mm
Visina	90 mm
Dubina	60 mm

Tekst

Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
------------	---------------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----