




47397015

Розетка з з/к з полем д/надпису, червона, 16A/250В К.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Червоний
Код RAL	3003
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm
Вбудована глибина	32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування	Так
-------------------------	-----

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Маркування	З полем для надпису

Сумісний із

К.х

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----