



75664699



### B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, branco

#### Características técnicas

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

##### Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

##### Dimensões

Altura	158,20 mm
Largura	88,50 mm
Profundidade	15 mm

##### Equipamento

Número de pontos de comando	10
-----------------------------	----

##### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

##### Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Termoplástico
Acabamento	Mate

##### Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

##### Textos

Função	Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável) Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação