




10152284

#### Afdekraam 5-v, berker R.3, aluminium/zwart

##### Technische karakteristieken

###### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 5 |
| Aantal modules | 5 |

###### Materiaal

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kleur                  | Aluminium                   |
| RAL-kleur              | 9006                        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat                         |
| Materiaal              | Aluminium<br>Metaal         |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd<br>Onbehandeld |

###### Afmetingen

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hoogte                      | 365,20 mm |
| Breedte                     | 81,20 mm  |
| Diepte                      | 9,90 mm   |
| Aantal eenheden horizontaal | 5         |
| Aantal eenheden verticaal   | 5         |

###### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

###### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

###### Teksten

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

###### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |