




10152284

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	5
Αριθμός στοιχείων	5

Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο Μέταλλο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	365,20 mm
Πλάτος	81,20 mm
Βάθος	9,90 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι