




10152284

**Ram 5-fack, R.3, Aluminium, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 5 |
| Antal moduler | 5 |

**Material**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Färg         | Aluminium                         |
| RAL-kod      | 9006                              |
| Ytbehandling | Matt                              |
| Material     | Aluminium<br>Metall               |
| Behandling   | Anodiserad/Eloxerad<br>Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |           |
|-------|-----------|
| Höjd  | 365,20 mm |
| Bredd | 81,20 mm  |
| Djup  | 9,90 mm   |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |
|--------------------------------|-------------------------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |