



41357004

## Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

#### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Boja            | Nehrdajući čelik          |
| RAL kod         | 9022                      |
| Obrada površine | Mat                       |
| Materijal       | Metal<br>Nehrdajući čelik |

#### Dimenzije

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Visina                            | 71 mm |
| Širina                            | 71 mm |
| Broj jedinica                     | 1     |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 31 mm |
| Ugrađena dubina                   | 32 mm |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Povezivost

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka                  |
| Vrsta montaže | Montaža vijcima<br>Montaža kralama |

#### Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |
| Sa bravom                                 | Ne     |

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

#### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da   |
| Otpornost na udarce IK            | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

#### Funkcije

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Ne |
| Sa funkcijskom rasvjetom         | Ne |

#### Identifikacija

|            |    |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

#### Tekst

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče       |
| Zaštita    | Poboljšana zaštita od kontakta |
| Vrsta veze | Sa uvrtnim lift stezaljkama    |

**Pogodno za**

K.x

**Održivost**

Bez halogena

Da

Usklađeno sa RoHS

Da