



WXD061B

Enjoliveur variateur poussoir Gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	10 mm

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui