



WXD061B

Enjoliveur variateur pousoir Gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 10 mm

Connectivité

Type de montage Montage à clipser

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Impression Sans inscription

Identification

r Disposition d'assemblage Obturateur

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui