



WXD061B

**gallery 2M Tecla var.de botão, branco**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de orgão de comando | Botão de pressão simples |
|--------------------------|--------------------------|

**Comandos e sinalizadores**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

**Materiais**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cor        | Branco trânsito    |
| Código RAL | 9016               |
| Acabamento | Brilhante          |
| Material   | Policarbonato (PC) |
| Tratamento | Sem tratamento     |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 45 mm |
| Largura      | 45 mm |
| Profundidade | 10 mm |

**Conectividade**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe |
|------------------|---------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**índice de proteção**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

**Textos**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Impressão | Sem gravação |
|-----------|--------------|

**Adequado para**

|               |  |
|---------------|--|
| Hager gallery |  |
|---------------|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógenio    | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |