




20261606

Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит В.х

Технічні характеристики

Електричний струм

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Номінальний струм               | 5 A  |
| Максимальний комутаційний струм | 10 A |

Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 250 - 250 V |
| Номінальна напруга | 250 V       |

Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Налаштування

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Заданий параметр температури комфорту | 5 - 30 °C |
|---------------------------------------|-----------|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7016 |
|---------|------|

Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 71 mm    |
| Ширина  | 71 mm    |
| Глибина | 47,50 mm |

Обладнання

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перемикання різниці температур | 0,50 K |
|--------------------------------|--------|

Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

Умови використання

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Клас енергоефективності | I (1%) |
|-------------------------|--------|

Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |