



FP11SN2

Armoire,univers, IP44, classe de protectionII, 1700x300x205mm,inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1700 mm |
| Largeur                                    | 300 mm  |
| Profondeur                                 | 205 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP44         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09         |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

#### Équipement

|                |    |
|----------------|----|
| Nombre rangées | 11 |
|----------------|----|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|