



75664690



IP20

Tastsensor berker B.IQ met therm. en IR, 4-v glas, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functionies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 158,20 mm
Breedte 88,50 mm
Diepte 16,65 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 10

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-code 9010
Materiaal Glas

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Met ventielbeschermingsfunctie
Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd
Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Beveiliging Met demontagebeveiliging
Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-object (waarderingsverhouding instelbaar)
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-object