



WXD060T

Enjoliveur variateur rotatif Gallery titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Titane
---------	--------

Code RAL	9006
----------	------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement	Laqué
------------	-------

Dimensions

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	13 mm
------------	-------

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Adapté à

Hager ga	
----------	--