



WXD060T

gallery 2M Tecla var.rotativo, alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	13 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Texto

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

gallery / lumina	
------------------	--