



WXD060N

Maska za okretni dimer, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
-------------------------	----------------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	13 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža na kopčanje
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Poklopac centralne ploče
-----------------------	--------------------------

Pogodno za

gallery	
---------	--