



75664692



IP20

## B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst vidro prt

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Dimensões

Altura 158,20 mm

Largura 88,50 mm

Profundidade 16,65 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 10

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

#### Ecrã

Com display Sim

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato  
Com função de proteção de válvula  
Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável)  
Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação