



WXF462B

Utičnica, Izrael standard, čista bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 - 250 V
---------------	-------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	37 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	37 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Utičnica Izrael
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager gallery	
---------------	--