



BA68004007030B

**BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|              |         |
|--------------|---------|
| Hoogte       | 84 mm   |
| Breedte      | 47 mm   |
| Lengte       | 2000 mm |
| Sleufbreedte | 4 mm    |
| Sleufbreedte | 6 mm    |

**Samenstelling**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Afdekking in leveringsomvang | Ja |
|------------------------------|----|

**Materiaal**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
|-----------|-------------------------|

**Functies**

|               |    |
|---------------|----|
| Is zelfdovend | Ja |
|---------------|----|

**Normen**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL94 | V0 |
|-----------------------------------|----|

**Veiligheid**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Brandbeveiligingsklasse | M1 |
|-------------------------|----|

**Materiaal**

|          |       |
|----------|-------|
| Kleur    | Grijs |
| RAL-code | 7030  |

**Uitvoering**

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | Nee |
|----------|-----|

**Configuratie**

|         |       |
|---------|-------|
| Zijwand | Sleuf |
|---------|-------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |