



WXD061T

Накладка для нажимного димеру Gallery, срібна

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Одинарна кнопка
----------------------------------	-----------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Матеріали

Colour	Титан
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Сатиноване покриття
Матеріал	Полікарбонат (PC)
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	45 mm
Ширина	45 mm
Глибина	10 mm

Підключення

Тип монтажу	Заціпне кріплення
-------------	-------------------

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка	Ні
-----------------------------	----

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Відбиток	Без надруку
----------	-------------

Ідентифікація

Схема монтажу	Центральна кришка
---------------	-------------------

Сумісний із

lumina
