



WXF462N

Prise de courant Israel night

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Type de montage	Clipsé

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Prise Israel
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----