



WXF462N

Utičnica, Izrael standard, crna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	37 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	37 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Utičnica Izrael
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
---------	--------------------------------

Pogodno za

gallery	
---------	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----