



ATA205009016

Moulure ATA 20x50 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	52 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	900 - 900 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	5
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

