



WXP2542

**Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 71 mm, latté**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 2 |
| Broj modula | 4 |

**Materijali**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Boja            | Latté                     |
| RAL kod         | 1019                      |
| Obrada površine | Mat                       |
| Materijal       | Polikarbonat (PC)<br>Drvo |

**Dimenzije**

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 159 mm  |
| Širina | 92 mm   |
| Dubina | 9,30 mm |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---------------------|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

**Uvjeti korištenja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|