



WXF462R

Prise de courant Israel rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition Satiné

Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Clipsé

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Prise Israel

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Classe de protection (IP) IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui