




WXF462R

Utičnica, Izrael standard, crvena

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crvena

RAL kod 3020

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Polikarbonat (PC)

Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Dubina 37 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 37 mm

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Utičnica Izrael

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 2

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Zaštita Poboļšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager gallery