



WXF466B

gallery Interruptor tom.múlti., branco

Características técnicas

Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Branco trânsito   |
| Código RAL | 9016              |
| Acabamento | Brilhante         |
| Material   | Metal<br>Plástico |

Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

Conetividade

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

Dimensões

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Dimensões                                        | 45 x 45 mm |
| Profundidade da montagem                         | 45 mm      |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 50 mm      |

Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP21 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Texto

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Modo de comutação | Interrutor de 2 polos |
|-------------------|-----------------------|

Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|