



WXF466B

Prekidač za višestruke utičnice, 16AX, gallery, čista bijela

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Prometna bijela   |
| RAL kod         | 9016              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |

Identifikacija

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Raspored konstrukcije | Osnovni element |
|-----------------------|-----------------|

Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

Kontrole i indikatori

|            |   |
|------------|---|
| Broj tipki | 1 |
|------------|---|

Dimenzije

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dimenzije                         | 45 x 45 mm |
| Ugrađena dubina                   | 45 mm      |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 50 mm      |

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

Tekst

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Promjena načina rada | 2-polni off |
|----------------------|-------------|

Održivost

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-bez SVHC | Da |
|----------------|----|