



HIC425G

**Commutateur motorisé auto 4P 800A**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 800 A

Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG 50 kA

**Puissance**

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 526000 W

**Architecture**

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

**Compatibilité**

convient pour leRail DIN No

Convient au tableau de distribution Oui

**Installation, montage**

Montage sur Platine de fixation