




WXD001B

Tipka sa indikacijom, gallery, 2M, čista bijela

Tehničke karakteristike

Arhitektura

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kontrolni/radni element | Taster |
|-------------------------|--------|

Kontrole i indikatori

|            |   |
|------------|---|
| Broj tipki | 1 |
|------------|---|

Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Prometna bijela   |
| RAL kod         | 9016              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Polikarbonat (PC) |
| Obrada          | Neobrađeno        |

Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 44,60 mm |
| Širina | 44,70 mm |
| Dubina | 8 mm     |

Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Uklopna montaža |
|---------------|-----------------|

Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

Tekst

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Otisak | Bez otiska/natpisa |
|--------|--------------------|

Pogodno za

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
|---------|--|

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |