




11248982

Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | Wit |
|-------|-----|

##### Aansluiting

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Uitvoering fitting | E10 |
|--------------------|-----|

##### Materiaal

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 1013 |
|----------|------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Duroplast |
|-----------|-----------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
|-------------------------|-------------|

##### Afmetingen

|              |          |
|--------------|----------|
| Uitsparing Ø | 27,20 mm |
|--------------|----------|

##### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Montagewijze | Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement |
|--------------|----------------------------------------------------|

|       |                  |
|-------|------------------|
| Tekst | Zonder tekstveld |
|-------|------------------|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

##### Geschikt voor

|         |
|---------|
| S.x/B.x |
|---------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|