



FL645A

Porte,orion plus,interieur,polyester500x400mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	20 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Traitement	Non traité

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui